



BDC840

Bloc différentiel double sortie 4P 63A 1A type AC S

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U_e	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant différentiel assigné I_{dn}	1000 mA
Courant assigné nominal	63 A

Architecture

Nombre de pôles	4
Position du neutre	Gauche

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	70 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

