



KDN380B

**Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 57 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 80 A |
|-----------|------|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

|        |    |
|--------|----|
| Polart | 3P |
|--------|----|

**Abmessungen**

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 1000 mm |
|-------|---------|

**Spannung**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub> | 4500 V |
|------------------------------------------|--------|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
|-------------------------------------------|-------------|

**Anschluss**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 16 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Phasenschiene mit Gabel |
|-----------------------|-------------------------|

**Kapazität**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 57 |
|---------------|----|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|