



BD463

### Bloco dif. 4P 25A 30mA tipo A HI 2M

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA

##### Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

##### Índice de proteção

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

##### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1,70 - 1,70 Nm
---------------------------	----------------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	5 W
--------------------------------	-----

##### Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	2000
N.º de manobras mecânicas	2000

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

#### Imagens e esquemas

