



BD425N

### Bloc différentiel 4P 25A 30mA type A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Courant assigné nominal	25 A

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Position du neutre	Droite

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	92 mm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----