



MCN301

Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 1A 3 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	6 kA
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1	6 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	6 kA
Nennstrom bei -15°C	1.3 A
Nennstrom bei -10°C	1.3 A
Nennstrom bei -5°C	1.3 A
Nennstrom bei 0°C	1.2 A
Nennstrom bei 5°C	1.2 A
Nennstrom bei 10°C	1.2 A
Nennstrom bei 15°C	1.1 A
Nennstrom bei 20°C	1.1 A
Nennstrom bei 25°C	1 A
Nennstrom bei 30°C	1 A
Nennstrom bei 35°C	1 A
Nennstrom bei 40°C	0.9 A
Nennstrom bei 45°C	0.8 A
Nennstrom bei 50°C	0.8 A
Nennstrom bei 55°C	0.7 A
Nennstrom bei 60°C	0.7 A
Nennstrom bei 65°C	0.6 A
Nennstrom bei 70°C	0.5 A

Architektur

Polart	3P
Auslösecharakteristik	C

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	6 kA
--	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Obere Klemme	2.80 - 2.80 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2.80 - 2.80 Nm

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400-400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2.80 - 2.80 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss

Installation, Montage

360° Montagemöglichkeit Ja

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2 2

Energiebegrenzungsklasse I²t 3

Luftfeuchtigkeitsschutz Für alle Klimabereiche

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3.24 W

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte Ausgerichtete Klemmen

Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 52.5 mm

Tiefe 70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

