



MBN363

Автоматичний вимикач 3P 6kA B-63A 3M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	6 kA
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	10 kA
Номинальний струм за -15°C	76,1 A
Номинальний струм за -10°C	74,7 A
Номинальний струм за -5°C	73,4 A
Номинальний струм за 0°C	72 A
Номинальний струм за 5°C	70,6 A
Номинальний струм за 10°C	69,1 A
Номинальний струм за 15°C	67,6 A
Номинальний струм за 20°C	66,1 A
Номинальний струм за 25°C	64,6 A
Номинальний струм за 30°C	63 A
Номинальний струм за 35°C	61 A
Номинальний струм за 40°C	58,9 A
Номинальний струм за 45°C	56,7 A
Номинальний струм за 50°C	54,4 A
Номинальний струм за 55°C	52 A
Номинальний струм за 60°C	49,6 A
Номинальний струм за 65°C	46,9 A
Номинальний струм за 70°C	44,2 A

Архітектура

Тип полюса	3P
Крива	B

Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
--	------

Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Клас обмеження енергії I ² t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	19,9 W
--	--------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	52,5 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

