



BF241

Bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Position du neutre | Gauche |
| Nombre de pôles    | 2      |

Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 230 - 400 V |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V      |

Courant électrique

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Courant différentiel assigné Idn | 300 mA |
| Courant assigné nominal          | 40 A   |

Installation, montage

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage                     | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,90 - 2,90 Nm |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Photos | dessins

