



BF241

### Bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	2

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné $I_{dn}$	300 mA
Courant assigné nominal	40 A

##### Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

#### Photos | dessins

