



BF326N

Blocco differenziale 3P $\leq 25A$ tipo AC 300mA 2M

Caratteristiche tecniche

Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	3

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Corrente

Sensibilità $I_{\Delta n}$	300 mA
Corrente nominale	25 A

Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,20 - 2,20 Nm

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----