



BF264N

Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 300mA 2M

Caratteristiche tecniche

Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	2

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Corrente

Sensibilità IΔn	300 mA
Corrente nominale	63 A

Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----