



BF363

Bloc différentiel 3P 63A 300mA type A haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant différentiel assigné I _{dn}	300 mA

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _N	9,7 W
---	-------

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

