Scheda tecnica del prodotto
BF364N

BF364N

Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M

Caratteristiche tecniche

Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	3

Numero di moduli

Numero di moduli	3

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz

Corrente

Sensibilità IΔn	300 mA
Corrente nominale	63 A

Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,90 - 2,90 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,90 - 2,90 Nm

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì