




BF464

**Bloco dif. 4P 63A 300mA tipo AC 3M**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Posição neutra  | Esquerda |
| Número de polos | 4        |

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

**Tensão**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue            | 230 - 400 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 500 V       |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V      |

**Intensidade de corrente**

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente de funcionamento residual nominal I <sub>dn</sub> | 300 mA |
|------------------------------------------------------------|--------|

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|