



GKWAD55025

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4<sup>2</sup>, 2.5m, hfr, Cca, schwarz

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

##### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

##### Kabel

Kabeldurchmesser	16,1 mm
Kabellänge	2,5 m

##### Abmessungen

Länge	1500 mm
-------	---------

##### Anschluss

Leiterquerschnitt	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

##### Konnektivität

Anzahl der Adern	5
------------------	---

##### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

##### Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	H05Z1Z1-F

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Schwarz

##### Leistung

Brandlast	0,491 kWh
-----------	-----------

##### Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ
-------------------	------

##### Kabel

Leitung dauer temperaturbeständig bis	60 °C
---------------------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja