



GKWAD93015

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code B, 3x1.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl

3

Spannung

Nennspannung

400 - 400 V

Bemessungsstoßspannung

6 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom

16 A

Kabel

Kabeldurchmesser

16,1 mm

Kabellänge

1,5 m

Abmessungen

Länge

2500 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt

1,5 - 4 mm²

Anschluss-/Steckertyp

Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl der Adern

3

Abdeckung, Tür

Verriegelbar

Ja

Ausstattung

Mechanische Kodierung

Ja

Kabeltyp Seite 1

Buchse

Kabeltyp Seite 2

Stecker

Kabelart

H05Z1Z1-F

Werkstoff

Farbe

Schwarz

Farbe Kontakteinsatz

Schwarz

Leistung

Brandlast

0,491 kWh

Widerstand

Kontaktwiderstand

1 mΩ

Kabel

Leitung dauertemperaturbeständig bis

60 °C

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja