



BFC925F

Bloco dif. dupla saída 3P+N 25A 300mA AC

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	4

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U_e	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento U_i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Corrente elétrica

Corrente de funcionamento residual nominal I_{dn}	300 mA
Corrente nominal	25 A

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
------------------------------------------------------------	------------------

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	1,90 - 1,90 Nm

Dimensões

Altura	93,40 mm
Largura	53,30 mm
Profundidade	65,50 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

