



GKWAD55015

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4<sup>2</sup>, 1.5m, hfr, Cca, schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polanzahl 5

**Spannung**

Nennspannung 400 - 400 V

Bemessungsstoßspannung 6 kV

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 25 A

**Kabel**

Kabeldurchmesser 9,4 mm

Kabellänge 1,5 m

**Abmessungen**

Länge 1500 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

**Konnektivität**

Anzahl der Adern 5

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Ja

**Ausstattung**

Mechanische Kodierung Ja

Kabeltyp Seite 1 Buchse

Kabeltyp Seite 2 Stecker

Kabelart H05Z1Z1-F

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

Farbe Kontakteinsatz Grau

**Leistung**

Brandlast 0,1727 kWh

**Widerstand**

Kontaktwiderstand 1 mΩ

**Kabel**

Leitung dauer temperaturbeständig bis 60 °C

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja