



BG226N

**Blocco differenziale 2P ≤25A tipo AC 500mA 2M**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	2

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Corrente**

Sensibilità IΔn	500 mA
Corrente nominale	25 A

**Connettività**

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,20 - 2,20 Nm

**Serie**

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----