



BD463

Bloc différentiel 4P 25A 30mA haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant différentiel assigné I _{dn}	30 mA

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _N	5 W
---	-----

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,20 - 2,20 Nm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000

Tension

Tension nominale d'isolement U _i	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp}	4000 V

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 10 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 6 mm ²

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
---	---------------

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	92 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----