



SBN280

**Interrupteur modulaire 2 pôles 80A**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	2
Type de pôles	2P

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	80 A
Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	0,96 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	80 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	80 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	80 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	80 A
Capacité nominale de court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3	1,35 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	0,96 kA

**Installation, montage**

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale d'isolement Ui	440 V

**Installation, montage**

Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
---	-------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
--	--------

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	68 mm
Dimensions	83 x 35 mm

**Equipement**

Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts à ouverture	0

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	6 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	6 - 50 mm <sup>2</sup>

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	40000
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles	2500
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles	2500

---

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	5,40 W
Puissance dissipée par pôle à In	2,70 W

**Connectivité**

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne alignée

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui