



BP464

### Bloc différentiel 4P 63A 300mA type AC S

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné $I_{dn}$	300 mA
Courant assigné nominal	63 A

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Position du neutre	Gauche

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----