



BQ263N

Bloque diferencial para M/N 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
Corriente diferencial asignada Idn	300 mA

Arquitectura

Número de polos	2
-----------------	---

Seguridad

Tipo de corriente residual	A HI SEL
----------------------------	----------

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,90 - 2,90 Nm
------------------------	----------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4,4 W
--	-------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
Endurancia mecánica en número de maniobras	2000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uiimp)	4000 V

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²

Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	92 mm

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----