




KDN451E

### Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 54 Module

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Bemessungsstrom I <sub>N</sub> | 80 A |
|--------------------------------|------|

##### Architektur

|           |         |
|-----------|---------|
| Polanzahl | 4       |
| Polart    | 3x 1P+N |

##### Abmessungen

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 1000 mm |
|-------|---------|

##### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4500 V      |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |

##### Anschluss

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Anschluss-/Steckertyp                   | Phasenschiene mit Gabel |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 54 |
|---------------|----|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |