




KDN363B

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

##### Αρχιτεκτονική

|               |    |
|---------------|----|
| Αριθμός πόλων | 3  |
| Πόλοι         | 3P |

##### Διαστάσεις

|       |         |
|-------|---------|
| Μήκος | 1000 mm |
|-------|---------|

##### Τάση

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 4500 V      |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$                    | 230 - 400 V |

##### Σύνδεση

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Τύπος σύνδεσης          | Ράγα φάσης διχαλωτή |

##### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 57 |
|-------------------|----|

##### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Nai |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Nai |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Nai |