



MBN163



## Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 63A 1 Modul

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nennstrom                                                                               | 63 A   |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 6 kA   |
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> bei 230V AC nach IEC 60898-1                          | 6 kA   |
| Nennstrom bei -15°C                                                                     | 78,1 A |
| Nennstrom bei -10°C                                                                     | 76,5 A |
| Nennstrom bei -5°C                                                                      | 75,1 A |
| Nennstrom bei 0 °C                                                                      | 73,5 A |
| Nennstrom bei 5°C                                                                       | 72 A   |
| Nennstrom bei 10°C                                                                      | 70,5 A |
| Nennstrom bei 15°C                                                                      | 69 A   |
| Nennstrom bei 20 °C                                                                     | 67,5 A |
| Nennstrom bei 25°C                                                                      | 66 A   |
| Nennstrom bei 30°C                                                                      | 63 A   |
| Nennstrom bei 35°C                                                                      | 62 A   |
| Nennstrom bei 40 °C                                                                     | 60,5 A |
| Nennstrom bei 45 °C                                                                     | 58,7 A |
| Nennstrom bei 50 °C                                                                     | 58,3 A |
| Nennstrom bei 55°C                                                                      | 52,8 A |
| Nennstrom bei 60°C                                                                      | 50,5 A |
| Nennstrom bei 65°C                                                                      | 48,1 A |
| Nennstrom bei 70°C                                                                      | 45,6 A |

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Polart                | 1P |
| Auslösecharakteristik | B  |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------------------|------|

#### Installation, Montage

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2,80 - 2,80 Nm |

#### Spannung

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230-400 V |
| Versorgungsspannungsart                   | AC        |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub>         | 500 V     |
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V    |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter              | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter               | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Installation, Montage

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Nominales Drehmoment                           | 2,80 - 2,80 Nm   |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect        |
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Schraubanschluss |
| 360° Montagemöglichkeit                        | Ja               |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                      |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t          | 3                      |
| Luftfeuchtigkeitsschutz                            | Für alle Klimabereiche |
| Betriebstemperatur                                 | -25 - 70 °C            |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 5,73 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Konnektivität

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussart                                           | Schraubanschluss      |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 83 mm   |
| Breite | 17,5 mm |
| Tiefe  | 70 mm   |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

