




HIM4081

Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	1,50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	52000 W
----------------------------------	---------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaihendel
Pooltype	3P+N

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,5 - 3,85 NM
----------------	---------------

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	140 mm
Diepte	89 mm

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	9,60 W
----------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 35 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 35 mm²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja