




3031

Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70.80 x 70.80 mm

Ugrađena dubina 31 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK07

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

Tekst

Način instalacije Sa kralama
Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Promjena načina rada Off

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da