



3037

## Kreuzschalter

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall  
Kunststoff

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

#### Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

#### Texte

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Kreuz

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja