



3037

## Invertitore 10 AX - 250 V

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Materiali

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

#### Corrente

Corrente nominale 10 A

#### Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Intermedio

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì