




3035

Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------------------	------------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element
-----------------------	-----------------

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	71 x 71 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka
-------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Veza

Vrsta priključka/utikača	Priključna klema
--------------------------	------------------

Tekst

Način instalacije	Sa kralama
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Serijski

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da