




3036

Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Obrada površine Mat
Materijal Metal
Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm
Ugrađena dubina 31 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20
Otpornost na udarce IK IK07

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama
Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada Off/izmjenični

Održivost

Bez halogena Da
Usklađeno sa RoHS Da