



MCN400



## Leitungsschutzschalter 4 polig 6kA C-Charakteristik 0.5A 4 Module

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nennstrom                                                                   | 0,50 A |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 6 kA   |
| Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1                          | 6 kA   |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2         | 6 kA   |
| Nennstrom bei -15°C                                                         | 0,7 A  |
| Nennstrom bei -10°C                                                         | 0,6 A  |
| Nennstrom bei -5°C                                                          | 0,6 A  |
| Nennstrom bei 0 °C                                                          | 0,6 A  |
| Nennstrom bei 5°C                                                           | 0,6 A  |
| Nennstrom bei 10°C                                                          | 0,6 A  |
| Nennstrom bei 15°C                                                          | 0,6 A  |
| Nennstrom bei 20 °C                                                         | 0,5 A  |
| Nennstrom bei 25°C                                                          | 0,5 A  |
| Nennstrom bei 30°C                                                          | 0,5 A  |
| Nennstrom bei 35°C                                                          | 0,5 A  |
| Nennstrom bei 40 °C                                                         | 0,5 A  |
| Nennstrom bei 45 °C                                                         | 0,4 A  |
| Nennstrom bei 50 °C                                                         | 0,4 A  |
| Nennstrom bei 55°C                                                          | 0,4 A  |
| Nennstrom bei 60°C                                                          | 0,3 A  |
| Nennstrom bei 65°C                                                          | 0,3 A  |
| Nennstrom bei 70°C                                                          | 0,3 A  |

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Polart                | 4P |
| Auslösecharakteristik | C  |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 6 kA |
|-----------------------------------------------|------|

#### Installation, Montage

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2,80 - 2,80 Nm |

#### Spannung

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400-400 V |
| Versorgungsspannungsart       | AC        |
| Isolationsspannung Ui         | 500 V     |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp  | 4000 V    |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 35 mm² |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm² |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter              | 1 - 25 mm² |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter               | 1 - 35 mm² |

#### Installation, Montage

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment                           | 2,80 - 2,80 Nm |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect      |

### Installation, Montage

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte | Schraubanschluss |
| 360° Montagemöglichkeit                       | Ja               |

### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

### Einsatzbedingungen

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                      |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t          | 3                      |
| Luftfeuchtigkeitsschutz                            | Für alle Klimabereiche |
| Betriebstemperatur                                 | -25 - 70 °C            |

### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 5,72 W |
|---------------------------------------|--------|

### Konnektivität

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussart                                           | Schraubanschluss      |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 83 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe  | 70 mm |

### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

### Abbildungen | Zeichnungen

