



47231909

**S.1/B.x - tom. Schuko obturad., branc mt**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

**Instalação, montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conetividade**

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

**Texto**

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

S.x/B.x	
---------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim