



EGN103

Таймер цифровий тижневий, 1-канал, запас ходу 5 років

### Технічні характеристики

#### Напруга

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Номінальна напруга                        | 230 - 230 V |
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 230 - 230 V |

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Потужність

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа | 2300 W |
|---------------------------------------------|--------|

#### Освітлення

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Максимальне навантаження люмінесцентної лампи при послідовному з'єднанні | 1000 W |
| Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією     | 400 VA |

#### Функції

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Запас ходу в роках         | 5 y |
| З мережевою синхронізацією | Hi  |
| З кварцовою синхронізацією | Так |
| Кількість каналів          | 1   |

#### Обладнання

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Точність на день       | 1,50 s |
| З імпульсною програмою | Hi     |
| Кількість каналів      | 1      |

#### Під'єднання

|               |                |
|---------------|----------------|
| Тип контактів | 1x перемикання |
|---------------|----------------|

#### Налаштування

|                  |     |
|------------------|-----|
| Щоденна програма | Так |
| Тижнева програма | Так |
| Річна програма   | Hi  |

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -5 - +45 °C |
|--------------------|-------------|

#### Під'єднання

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Тексти

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип з'єднання | З гвинтовою клемою |
|---------------|--------------------|

#### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 85 mm    |
| Ширина  | 35,80 mm |
| Глибина | 61,60 mm |

#### Емність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

#### Основні електричні характеристики

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Мінімальний інтервал між 2 перемиканнями | 1 min |
|------------------------------------------|-------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|

Зображення та малюнки

