



ED00-2

NH - Sicherungslasttrennschalter Gr.00 Aufbau 2-polig 160A mit Schraube M8

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95 mm ²
---	------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm ²
---	------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm
----------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9 W
---------------------------------------	-----

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltkontakte	1400
---	------

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltkontakte	200
---	-----

Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1600
---	------

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
-----------------------	-------

Stossspannungsfestigkeit	8 kV
--------------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Höhe	80 mm
------	-------

Breite	106 mm
--------	--------

Länge	156.5 mm
-------	----------

Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte
-------------	---------------