




MBN563

### Jistič 1 + N 63A, char.B, 6 kA

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitý proud                                                          | 63 A   |
| Jmenovitá provozní vypínací schopnost Ics pod 230 V AC podle IEC 60947-2 | 6 kA   |
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1  | 6 kA   |
| Jmenovitý proud při -15 °C                                               | 78,1 A |
| Jmenovitý proud při -10 °C                                               | 76,5 A |
| Jmenovitý proud při -5 °C                                                | 75,1 A |
| Jmenovitý proud při 0 °C                                                 | 73,5 A |
| Jmenovitý proud při 5 °C                                                 | 72 A   |
| Jmenovitý proud při 10 °C                                                | 70,5 A |
| Jmenovitý proud při 15 °C                                                | 69 A   |
| Jmenovitý proud při 20 °C                                                | 67,5 A |
| Jmenovitý proud při 25 °C                                                | 66 A   |
| Jmenovitý proud při 30 °C                                                | 63 A   |
| Jmenovitý proud při 35 °C                                                | 62 A   |
| Jmenovitý proud při 40 °C                                                | 60,5 A |
| Jmenovitý proud při 45 °C                                                | 58,7 A |
| Jmenovitý proud při 50 °C                                                | 58,3 A |
| Jmenovitý proud při 55 °C                                                | 52,8 A |
| Jmenovitý proud při 60 °C                                                | 50,5 A |
| Jmenovitý proud při 65 °C                                                | 48,1 A |
| Jmenovitý proud při 70 °C                                                | 45,6 A |

##### Architektura

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Typ pólu                 | 1P+N |
| Vypínací charakteristika | B    |

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

##### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 6 kA |
|----------------------------------------------------------------|------|

##### Instalace, montáž

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý utahovací moment horní svorky  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Jmenovitý utahovací moment spodní svorky | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Napětí

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Provozní napětí AC                     | 230 - 230 V |
| Typ napájecího napětí                  | AC          |
| Jmenovité izolační napětí              | 500 V       |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 4000 V      |

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Připojení

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče       | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče                       | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Instalace, montáž

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý utahovací moment                 | 2,80 - 2,80 Nm  |
| Typ dolního připojení modulárních zařízení | Biconnect       |
| Typ horního připojení modulárních zařízení | Šroubová svorka |
| Možnost montáže v úhlu 360°                | Ano             |

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

#### Podmínky použití

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 | 2                               |
| Třída omezení energie I <sup>2</sup> t        | 3                               |
| Ochrana před vzdušnou vlhkostí                | Pro všechny klimatické podmínky |
| Provozní teplota                              | -25 - 70 °C                     |

#### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 13,1 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Konektivita

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Typ připojení                                      | Šroubová svorka  |
| Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |
| Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení | Zarovnaná svorka |

#### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 83 mm |
| Šířka   | 35 mm |
| Hloubka | 70 mm |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

#### Ilustrace a výkresy

