



HW4P325DB

Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|---|--------|
| Courant assigné nominal | 2500 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 120 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 100 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 100 kA |

Endurance

| | |
|---|-------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 20000 |
|---|-------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

Valeur de résistance

| | |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 13 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

Architecture

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de pôles protégé | 3 |
| Type de boîtier | Débrochable |
| Type de pôles | 3P3D |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 226,40 W |
|-----------------------------------|----------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |