



GKEV03WK01



**Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Abgriffe je Phase 3

**Spannung**

Nennspannung 400-400 V

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Geräteeinbaukanal

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 25 A

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei  $\Delta T=20K$  15,86 W

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 0

Anzahl Reihen 1

Anzahl der Gruppen 0

Anzahl Felder 3

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 3

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene 0

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Nein

**Lieferumfang**

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

**Abmessungen**

Höhe 58 mm

Breite 218 mm

Tiefe 60 mm

Einbauhöhe 60 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

**Abmessungen**

Einbaubreite 58 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlösser 1

**Abmessungen**

Einbautiefe 60 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes Abhängige Handbetätigung

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 3

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Ja

**Abdeckung, Tür**

Art der Schranktür Schlosstür

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen 0

**Konnektivität**

Montageart Schnappbefestigung

**Werkstoff**

Werkstoff Polyamid (PA)

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP2XC

Schließungstyp Schnappverschluss

Glühdrahttest 650 °C

Schutzart IP mit Tür IP2XC

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

