



XVR107S

**Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S + TIC + protection FR**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	11 kW
Puissance raccordée	0,1 - 11 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie	3
--	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	No
------------------------	----

**Équipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	No
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

**Raccordement**

Type de connection / prise	Type 2S
----------------------------	---------

**Dimensions**

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Matières**

Matière	PVC
---------	-----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

