



XVR107S

EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z gniazdem T2

Właściwości techniczne

Moc

Moc na punkt ładowania	7 kW
Podłączone obciążenie	0,1 - 7 kW

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zasilanie

Liczba faz zasilania	1
----------------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	32 A
--------------------	------

Łączność

Liczba punktów ładowania	1
--------------------------	---

Funkcje

Z zarządzaniem obciążeniem	Nie
----------------------------	-----

Sprzęt

Liczba gniazd domowych	0
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu	Tak

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Typ 2S.
------------------	---------

Wymiary

Wymiary	370 x 250 mm
Wysokość	370 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	150 mm

Zgodność z przepisami ustawy o danych

Wytwarza dane	Tak
Typy danych	Alarmy Informacje podstawowe Zarządzanie energią urządzenia Pomiar elektryczny Szczegółowy pomiar elektryczny Sprzęt do zasilania pojazdów elektrycznych Tryb zasilania pojazdów elektrycznych (EVSE) Diagnostyka ogólna Diagnostyka sieci Stan roboczy Diagnostyka oprogramowania
Formaty danych	Custom
Szacowany dzienny wolumen danych	10 KB - 100 KB
Generowanie danych w czasie rzeczywistym	Tak
Dane zapisane na urządzeniu	Tak

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
----------------	----------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK10

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 230 V
---------------------	-------------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

