



XVR111C

Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N câble attaché T2 6.5m

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	11 kW
Puissance raccordée	0,1 - 11 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie	3
--	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	No
------------------------	----

Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	No
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Typ 2
---------------------------	-------

Dimensions

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Matières

Matière	PVC
---------	-----

Illustrations | dessins

