




ZY3N2LS

Bestückungspaket für Spgversorgung APZ/RfZ, f.Bauhöhe 1100mm, SALS 6A im NAR

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I_N	6 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I_{cu} AC IEC 60947-2	25 kA
Nennstrom bei -15 °C	7,26 A
Nennstrom bei -10 °C	7,13 A
Nennstrom bei -5 °C	7 A
Nennstrom bei 0 °C	6,87 A
Nennstrom bei 5 °C	6,73 A
Nennstrom bei 10 °C	6,59 A
Nennstrom bei 15 °C	6,45 A
Nennstrom bei 20 °C	6,30 A
Nennstrom bei 25 °C	6,15 A
Nennstrom bei 30 °C	6 A
Nennstrom bei 35 °C	5,84 A
Nennstrom bei 40 °C	5,68 A
Nennstrom bei 45 °C	5,52 A
Nennstrom bei 50 °C	5,35 A
Nennstrom bei 55 °C	5,17 A
Nennstrom bei 60 °C	4,99 A
Nennstrom bei 65 °C	4,80 A
Nennstrom bei 70 °C	4,60 A

Architektur

Polart	1P+N
Auslösecharakteristik	B

Kapazität

Anzahl Module	1,5
---------------	-----

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e	240-240 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung U_i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Sammelschiene
--	---------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Energiebegrenzungsklasse I^2t	3
Luftfeuchtigkeitsschutz	Für alle Klimabereiche
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsabgabe bei I_N	0,50 W
---------------------------	--------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe	163 mm
Breite	27 mm
Tiefe	102 mm

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4000
---	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----