



SBN399

Технічні характеристики

Архітектура

Кількість полюсів	3
Тип полюса	3P

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	1,50 kA
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	125 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	125 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	125 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	125 A
Номінальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	2,11 kA
Номінальний струм короточасної витримки I _{csw} на 1 с згідно з IEC 60947	1,50 kA

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
---	-------------

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	3,60 - 3,60 Nm
--------------------------------	----------------

Напруга

Тип напруги живлення	AC
Номінальна напруга ізоляції U _i	440 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	6000 V

Ємність

Кількість модулів	3
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	52,50 mm
Глибина	68 mm
Розміри	83 x 52.50 mm

Обладнання

Кількість контактів NO	3
Кількість контактів NC	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	6 - 35 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	6 - 50 mm ²

Витривалість

Кількість механічних процесів	40000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах	2500
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах	2500

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	24 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	8 W

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes