




WAS4055AT



A.x/C.x - Tomada Schuko c/ USB C 20W c/ obtur., ligação rápida, antracite mate

Características técnicas

Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Corrente elétrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente de saída   | 3,0 A |
| Corrente nominal IN | 16 A  |

Tensão

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tensão de saída | 5,0 -9,0 V |
|-----------------|------------|

Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Potência

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Potência de saída             | 20 W |
| Potência absorvida em standby | 0 W  |

Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Antracite     |
| Código RAL | 7021          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |
| Tratamento | Envernizado   |

Dimensões

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Altura                                           | 70,9 mm |
| Largura                                          | 70,9 mm |
| Profundidade                                     | 40 mm   |
| Número de unidades                               | 1       |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm   |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm   |

Conexão

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/ficha                                                  | Terminal de encaixe       |
| Secção transversal de condutores                                        | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conetividade

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligação            | Ligação de encaixe                           |
| Com fixação por garras     | Sim                                          |
| Tipo de montagem           | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |
| Tipo de conector/ficha USB | C+C                                          |

Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

#### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto       | Sim  |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
|------------------------------|-----|

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central    |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível |
| Proteção        | Não                           |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe      |
| Etiqueta        | Sem etiqueta                  |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

