




WAN7070TA

Łącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Karta hotelowa
Liczba biegunów	2

Moc

Lampy żarowe 230 V i halogenowe	1500 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1500 W

Materiały

Kolor	Alu tytan
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Przezroczysty	Nie
Wewnętrzna tylna strona	Mat

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Głębokość zabudowy	28,2 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Sygnalizacja
Liczba przycisków	0
Typ przycisku	Przycisk przywołania
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Zaciski wtykowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy	Stały
Typ złącza/wtyku	Przycisk/łącznik

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Płytki czołowe	Użyty element centralny określa funkcję łącznika lub łącznika przyciskowego
Montaż	Z możliwością przykręcenia Do montażu podtynkowego
Oświetlenie	Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
Uszczelka	Bez uszczelki
Rodzaj łącznika	1-biegunowy

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

