




WAN7070BM

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	2

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

Materiais

Cor	Noite negra
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	38 mm
Profundidade da montagem	28,2 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sinalização
Número de teclas (gang)	0
Tipo de botão de pressão	Botão de pressão simples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação por encaixe
Com fixação por garras	Sim

Conexão

Tipo de casquilho	Fixo
Tipo de conector/ficha	Botão de pressão/interruptor

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Centros	A placa central utilizada determina a função do interruptor ou botão de pressão
---------	---

Texto

Modo de instalação	Aparafusável Para instalação embutida
Iluminação	Pode ser iluminado pelo LED de estado
Vedante	Sem vedante
Modo de comutação	1 polo

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

