



HIM4061

### Commutateur modulaire 3P+N 63A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>             | 380 - 415 V |
| Tension nominale d'isolement U <sub>i</sub>          | 800 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs U <sub>imp</sub> | 8000 V      |

##### Courant électrique

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                                          | 63 A    |
| Courant assigné admissible courte durée I <sub>cw</sub> IEC60947 | 1,50 kA |
| Courant court-circuit I <sub>cc</sub> avec fusible gI-gG         | 50 kA   |

##### Puissance

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 41000 W |
|-----------------------------------|---------|

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 4                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Type de pôles             | 3P+N                    |

##### Installation, montage

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Couple de serrage | 3,5 - 3,85 Nm |
|-------------------|---------------|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 76 mm  |
| Largeur    | 140 mm |
| Profondeur | 89 mm  |

##### Commandes et indicateurs

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Commande motorisée intégrée | No |
|-----------------------------|----|

##### Plastron, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 8 |
|-------------------|---|

##### Puissance

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub> | 6 W |
|-----------------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |