



HIM4061

## Modułowy przełącznik zasilania 3P+N 63A

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 380 - 415 V |
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>        | 800 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>       | 8000 V      |

#### Prąd elektryczny

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                            | 63 A    |
| Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> IEC 60947                     | 1,50 kA |
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy I <sub>cc</sub> z bezpiecznikami gI-gG | 50 kA   |

#### Moc

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1 | 41000 W |
|------------------------------------------|---------|

#### Architektura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Liczba biegunów             | 4                       |
| Element sterujący/obsługowy | Krótką dźwigniaobrotowa |
| Układ biegunów              | 3P+N                    |

#### Instalacja, montaż

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nominalny moment dokręcania | 3,5 - 3,85 Nm |
|-----------------------------|---------------|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 76 mm  |
| Szerokość | 140 mm |
| Głębokość | 89 mm  |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
|---------------------------|-----|

#### Pokrywa, drzwi

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
|--------------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 8 |
|----------------|---|

#### Moc

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 6 W |
|----------------------------------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 2.5 - 35 mm <sup>2</sup> |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |