
# Fiche technique du produit
WAD6500WM



WAD6500WM

**Plaque 5 p., A.1, blanc mat**

## Caractéristiques techniques

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de postes | 5 |
| Nombre de modules | 0 |

### Matières

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc pure |
| Code RAL | Similaire à RAL 9016 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Thermoplastique |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 50,00 % |
| Traitement | Non traité |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 81,5 mm |
| Largeur | 365,5 mm |
| Profondeur | 10 mm |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | Montage encastré |
| Position de montage/connexion | Horizontale<br>Vertical |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP21 |
| Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée | IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 40 °C |

### Textes

| | |
|---|---|
| Mode d'installation | Pour installation encastrée |
| Marquage | Sans porte-étiquette |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Illustrations | dessins

