



3036

**Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'éclairage**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC

**Identification**

Disposition d'assemblage	Elément de base
--------------------------	-----------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	71 x 71 mm
Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement Pour fixation par vis
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Type de commutation	Arrêt/Inversion

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui